

# 定位信标



— 安装调试使用说明 —



LonBon 来邦 | 深圳来邦科技有限公司

## 一、安装调试

安装在养老院室外公共区域、危险位置、出入口等位置。可用于公共区域精准定位;可用于危险位置、出入口判断。定位信标覆盖半径5-7米。电池供电,无需布线,续航时间不小于6年,独特的防水、耐压设计,即使在潮湿环境中也可长久工作。

定位信标	产品尺寸图
 <p data-bbox="206 560 334 580">① 绑定二维码</p>	 <p data-bbox="674 533 706 549">正面</p> <p data-bbox="898 533 929 549">侧面</p> <p data-bbox="708 560 804 580">单位: mm</p>

### 1、产品安装图



## 二、使用说明

### 1、设备绑定

打开“机构/社区养老”App,进入“设备绑定-公共区域信标绑定”栏,添加新的公共区域定位信标,输入安装位置,将手机尽量靠近该定位信标,点击App上的“绑定”按钮,根据提示完成绑定。(详情查看机构/社区养老APP)

## 三、技术参数

产品名称:	定位信标	产品材质:	ABS+PC
尺寸:	115*100*29mm	防护等级:	IP68
电池类型:	锂亚电池	续航时间:	6年
工作温度:	-40~85℃	工作湿度:	0~95%RH, 无冷凝
静态抗压:	6吨(建议安装在马路两边,避免绊倒老人,同时减少汽车碾压可延长产品使用寿命)		